

Nano Espuma

ナノバブル測定資料



Nano Espuma S1 (15A)

最小観測径	最頻粒径	平均粒径
0.0000215 mm	0.0000896 mm	0.0001035 mm

測定結果

Nano Espumaの発生水を測定した結果、非常に微細なナノバブルが確認されました。粒子径は平均0.0001035 mm、最頻値0.0000896 mmで、最小観測径は0.0000215 mmです。

測定項目	測定値
平均粒径	0.0001035 mm
最頻粒径	0.0000896 mm
最小観測径	0.0000215 mm

測定条件

数値測定装置	日本カスタムデザイン製 NanoSight NS300
圧力	0.2 MPa
水温	23 ℃
使用水	純水

※ 上記条件下での測定値です。測定値は、測定条件や水質等により変動する場合があります。

※ 本資料は、現行のNano Espuma

S1と内部仕様が同一の従来Mタイプで実施した測定結果を、S1の参考測定データとして整理したものです。